

カートリッジ純水器

## SKGシリーズ

取扱簡単、無排水設計可能、省スペース、低イニシャル



## SKG型シリーズの本体ボンベ部 &amp; 予備ボンベ一覧

形式	項目	標準流量 (ℓ/H)	内容量 (ℓ)	外形寸法 (mm)※2	運転重量 (kg)	純水採水量 (ℓ)※1	使用圧力 (MPa)
SKG-10		50~200	10	φ171×H758	18	約2,000	0.34
SKG-20		100~400	20	φ221×H904	38	約4,000	0.34
SKG-30		150~700	30	φ241×H1,021	55	約6,000	0.34
SKG-40		200~800	40	φ241×H1,230	66	約8,000	0.34
SKG-50		250~1,000	50	φ265×H1,204	88	約10,000	0.34
SKG-70		350~1,400	70	φ308×H1,340	110	約14,000	0.34

※1 純水採水量は原水の条件により異なります。ここでは原水電気伝導率200 $\mu$ S/cm (模擬液) を基準とした場合の目安です。

※2 外形寸法のHはボンベの口までの寸法となります。(全高はヘッドキャップ、水質計の選定ごとに異なります)

※ 表示サイズ以外のタイプも作成可能です。



# オプションパーツリスト

## ヘッドキャップ

		
<b>Tタイプ</b>	<b>Sタイプ</b>	<b>Mタイプ</b>
純水器単体使用の標準タイプ IN OUT 1/2 電極孔有	主に装置内組み込み時使用 IN OUT 3/4 電極孔無	水質計組み込み可能 IN OUT 3/4 電極孔有

## 電気伝導率計

		
<b>SM-7771</b>	<b>SM-7772</b>	<b>7773-A101~A103</b>
最もシンプルな簡易測定器 単三電池2本使用 LED点灯表示	連続測定可能な簡易測定器 100Vアダプター式 LED点灯表示	制御盤組み込み用測定器 100Vアダプター式 デジタル表示、3レンジで選定

※このほか高純度測定用比抵抗計も取り扱っております。

## その他周辺部品

		
<b>純水器標準付属品</b>	<b>ジョイントノズル各種</b>	<b>ワンタッチ継手</b>
12×18ブレードホース ヘッドキャップT ワンタッチ継手、口金	15-15A (標準Tタイプ用) 15-20A (S、M、タイプ用) 20-20A (大口徑ホース用)	標準タイプ(左) 大口徑用(右)



## 伸栄化学産業株式会社

- 本社 〒341-0038 埼玉県三郷市中央二丁目12-10  
TEL: 048-953-1616 (代) FAX: 048-953-1688  
[E-mail] info@shin-ei-chem.co.jp  
[URL] http://www.shin-ei-chem.co.jp
- 中国関連会社 伸龍(上海)国際貿易有限公司

販売店